

ペローズ真空吸着パッド

## SFB1 25 HT1-60 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04382



SFB1 25 HT1-60 SC040

### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ SFB1 25 HT1-60 SC040

### デザインデータ

属性	値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	19.20 mm
外径 D1	18.8 mm
ヘッド径 Dk	13.0 mm
内径d1	10.4 mm
d2	8.2 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークz	6.5 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm



# ペローズ真空吸着パッド SFB1 25 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04382

## 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	18.0 mm
離脱力	18.50 N
吸着力 (-600mbar)	3.20 N
ボリューム	1.880 cm <sup>3</sup>
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.04382](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04382)

## 発注データ アクセサリ 10.01.06.04382

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	10.01.06.02482

## 発注データ スペアパーツ 10.01.06.04382

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.04346

