




SFB1 25 HT1-60 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	25,00
Körük Sayısı	1,5



Tasarım verileri SFB1 25 HT1-60 SC040

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,70 mm
Yükseklik H	19,20 mm
Dış çap D1	18,8 mm
Kafa çapı Dk	13,0 mm
İç çap d1	10,4 mm
d2	8,2 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	6,5 mm
Çap Ds	25,0 mm
Çap Dmax(S)	26,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04382

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	18,0 mm
Çekme kuvveti	18,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	3,20 N
Cilt	1,880 cm ³
Boyut	25,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04382

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.04382**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04382**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04382