Ventosa a soffietto (tondo)

# SFB1 30 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04383

SFB1 30 HT1-60 SC040

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Misura | 30,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |




Dati di costruzione SFB1 30 HT1-60 SC040

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Altezza H2 | 4,70 mm |
| Altezza H | 20,40 mm |
| Diametro esterno D1 | 22,2 mm |
| Diametro della testa Dk | 13,0 mm |
| Diametro interno d1 | 10,4 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| Diametro interno d | 7,50 mm |
| Freccia elastica Z | 8,0 mm |
| Diametro Ds | 30,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 31,5 mm |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

# SFB1 30 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04383

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20,0 mm |
| Forza di strappo | 23,70 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 4,60 N |
| Volume | 2,883 $cm^3$ |
| Misura | 30,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.04383**

## Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04383

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/4-AG | 10.01.06.03414 |
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/4-IG | 10.01.06.02918 |

## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04383

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Schmalz-Connector | SC 040 M5-AG | 10.01.06.04346 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it