


Сильфонная присоска (круглая)
SFB1 30 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04383



SFB1 30 HT1-60 SC040



Конструктивные данные SFB1 30 HT1-60 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	1,5

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	20,40 mm
Наружный диаметр D1	22,2 mm
Диаметр головки Dk	13,0 mm
Внутренний диаметр d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04383

Сильфонная присоска (круглая)
SFB1 30 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04383



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	23,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,60 N
Объем	2,883 cm ³
размер	30,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04383



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04383

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04383

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04383