

Körüklü vantuz (yuvarlak)


SFB1 30 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04383



SFB1 30 HT1-60 SC040



Tasarım verileri SFB1 30 HT1-60 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.70 mm
Yükseklik H	20.40 mm
Dış çap D1	22.2 mm
Kafa çapı Dk	13.0 mm
İç çap d1	10.4 mm
d2	9.9 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	8.0 mm
Çap Ds	30.0 mm
Çap Dmax(S)	31.5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04383

Art.-Nr.: 10.01.06.04383

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	23.70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.60 N
Cilt	2.883 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04383

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.04383**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04383**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

