




FLSA 50 NBR-ESD-55

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
d2	30,0 mm
Ход пружины Z	4,2 mm
Диаметр Ds	50,3 mm
Диаметр Dmax(S)	51,5 mm

Конструктивные данные FLSA 50 NBR-ESD-55



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A

Плоская присоска (круглая)

FLSA 50 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04388



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04388



Discontinued item

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2026**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article **10.01.06.04576 BCG 50 NBR-ESD-55 SC095**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04388