




FLSA 50 NBR-ESD-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00



Données de construction FLSA 50 NBR-ESD-55

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
d2	30,0 mm
Allongement du ressort Z	4,2 mm
Diamètre Ds	50,3 mm
Diamètre Dmax(S)	51,5 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A

Ventouse plate (ronde)

FLSA 50 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04388



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04388



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.06.04576 BCG 50 NBR-ESD-55 SC095**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04388