




FLSA 40 NBR-ESD-55

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00

Données de construction

Hauteur H	18,50 mm
d2	23,0 mm
Allongement du ressort Z	3,7 mm
Diamètre Ds	40,5 mm
Diamètre Dmax(S)	41,5 mm



Données de construction FLSA 40 NBR-ESD-55



Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A

Ventouse plate (ronde)

FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390



31.12.2026

10.01.06.04575 BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390