

Плоская присоска (круглая)

FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390




Технические данные

| Attribute | Value |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A |
| размер | 40,00 |

FLSA 40 NBR-ESD-55

Конструктивные данные



| Attribute | Value |
|-----------------|----------|
| Высота H | 18,50 mm |
| d2 | 23,0 mm |
| Ход пружины Z | 3,7 mm |
| Диаметр Ds | 40,5 mm |
| Диаметр Dmax(S) | 41,5 mm |

Конструктивные данные FLSA 40 NBR-ESD-55



Технические данные

| Attribute | Value |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390

1

Плоская присоска (круглая)

FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04390



Discontinued item

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2026**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article **10.01.06.04575 BCG 40 NBR-ESD-55 SC095**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390