

Aspiratore piatto (tondo)

## FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390




### Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00

FLSA 40 NBR-ESD-55

### Dati di costruzione



Altezza H	18,50 mm
d2	23,0 mm
Freccia elastica Z	3,7 mm
Diametro Ds	40,5 mm
Diametro Dmax(S)	41,5 mm

Dati di costruzione FLSA 40 NBR-ESD-55



### Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390)

1

Aspiratore piatto (tondo)

## FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390



31.12.2026

10.01.06.04575 BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390)