

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 10 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04391



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	10,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SFB1 10 SI-55 M5-AG

La ventosa SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,30 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
d2	4,2 mm
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Diametro Dmax(S)	11,0 mm
Filettatura G1	M5-AG

Dati di costruzione SFB1 10 SI-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04391

Art.-Nr.: 10.01.06.04391

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	2,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,50 N
Peso	1,60 g
Volume	0,300 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04391

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04391**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SFB1 10 SI-55 SC030	10.01.06.04367
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

