




SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

La ventouse SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFB1, insert de connexion SC

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	10,00



Données de construction SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,30 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
d2	4,2 mm
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Diamètre Dmax(S)	11,0 mm
Filetage G1	M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04392

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Force de rupture	2,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,50 N
Volume	0,300 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04392

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04392**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ronde)	SFB1 10 EPDM-45 SC030	10.01.06.04373
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

