

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 10 HT1-60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04393




SFB1 10 HT1-60 M5-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	10,00



Конструктивные данные SFB1 10 HT1-60 M5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,30 mm
Номинальный диаметр dn	1,80 mm
d2	4,2 mm
Длина резьбы LG1	4,7 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Диаметр Ds	10,0 mm
Диаметр Dmax(S)	11,0 mm
Резьба G1	M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04393

Сильфонные присоски (круглые)
SFB1 10 HT1-60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04393



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Сила отрыва	2,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,50 N
Объем	0,300 cm ³
размер	10,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04393



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04393

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 10 HT1-60 SC030	10.01.06.04379
Соединитель Schmalz	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04393