

Art.-Nr.: 10.01.06.04394



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

SFB1 15 SI-55 M5-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
d2	4,7 mm
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm
Filetage G1	M5-AG

Données de construction SFB1 15 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04394

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	6,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,00 N
Poids propre	2,2 g
Volume	0,800 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04394

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04394**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SFB1 15 SI-55 SC040	10.01.06.04368
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

