




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	15,00

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

La ventouse SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
d2	4,7 mm
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm
Filetage G1	M5-AG

Données de construction SFB1 15 EPDM-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04395

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Force de rupture	6,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,00 N
Volume	0,800 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04395

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04395**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ronde)	SFB1 15 EPDM-45 SC040	10.01.06.04374
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

