




SFB1 15 HT1-60 M5-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 15,00                         |



Données de construction SFB1 15 HT1-60 M5-AG

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 21,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 1,80 mm  |
| d2                       | 4,7 mm   |
| Longueur du filetage LG1 | 4,7 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 4,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 15,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 16,0 mm  |
| Filetage G1              | M5-AG    |

Art.-Nr.: 10.01.06.04396

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Force de rupture               | 6,10 N                        |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 1,00 N                        |
| Volume                         | 0,800 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                         | 15,00                         |
| Nombre de soufflets            | 1,5                           |
| Famille de produits            | SFB1                          |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04396](http://www.schmalz.com/10.01.06.04396)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04396**

| Typ                          |                      | num            |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SFB1 15 HT1-60 SC040 | 10.01.06.04380 |
| Schmalz-Connector            | SC 040 M5-AG         | 10.01.06.04346 |

