

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04401



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	15,00

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG

La ventosa SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	30,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	4,7 mm
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Diametro Dmax(S)	16,0 mm
Filettatura G1	G1/8-IG

Dati di costruzione SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04401

Art.-Nr.: 10.01.06.04401

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	6,10 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,00 N
Volume	0,800 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04401

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04401**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SFB1 15 EPDM-45 SC040	10.01.06.04374
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

