

Art.-Nr.: 10.01.06.04401




SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	15,00



Конструктивные данные SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	30,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	4,7 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	16,0 mm
Резьба G1	G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04401



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Сила отрыва	6,10 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,00 N
Объем	0,800 cm ³
размер	15,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04401

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04401**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 15 EPDM-45 SC040	10.01.06.04374
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

