

Art.-Nr.: 10.01.06.04403


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,50 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	6,6 mm
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm
Filetage G1	G1/8-AG

Données de construction SFB1 20 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04403

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	10,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,10 N
Poids propre	5,6 g
Volume	1,200 cm <sup>3</sup>
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04403](http://www.schmalz.com/10.01.06.04403)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04403**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SFB1 20 SI-55 SC040	10.01.06.04369
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

