

Ventosa de fuelle (redonda)

## SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04407




### Datos técnicos

Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	20,00

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

Altura H	31,50 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	6,6 mm
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	21,0 mm
Rosca G1	G1/8-IG

Datos de diseño SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04407](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04407)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.04407

**Datos técnicos**

Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Fuerza de arranque	10,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,10 N
Volumen	1,200 cm <sup>3</sup>
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04407**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 20 EPDM-45 SC040	10.01.06.04375
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

