


Ventosa a soffiETTO (tonda)

SFB1 20 HT1-60 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04408




SFB1 20 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	20,00



Dati di costruzione SFB1 20 HT1-60 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,50 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	6,6 mm
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	20,0 mm
Diametro Dmax(S)	21,0 mm
Filettatura G1	G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04408

Art.-Nr.: 10.01.06.04408

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di strappo	10,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	2,10 N
Volume	1,200 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04408

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04408**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SFB1 20 HT1-60 SC040	10.01.06.04381
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

