

Ventosa a soffietto (tonda)

## SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04411




SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	25,00



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,20 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	8,2 mm
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm
Filettatura G1	G1/8-AG

Dati di costruzione SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04411](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04411)

1

Ventosa a soffietto (tonda)

## SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04411



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di strappo	18,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	3,20 N
Volume	1,900 cm <sup>3</sup>
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04411](http://www.schmalz.com/10.01.06.04411)



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04411

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	10.01.06.04382
Schmalz-Connector	10.01.06.02490



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04411](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04411)

2