

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04413




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	25,00

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	33,20 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	8,2 mm
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm
Filettatura G1	G1/8-IG

Dati di costruzione SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04413

1

Ventosa a soffierto (tonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04413



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	18,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	3,20 N
Volume	1,900 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04413



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04413

Typ		codice articolo
Ventosa a soffierto (tondo)	SFB1 25 EPDM-45 SC040	10.01.06.04376
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04413