


Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04414




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	25,00

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Altezza H	33,20 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	8,2 mm
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm
Filettatura G1	G1/8-IG

Dati di costruzione SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04414

Art.-Nr.: 10.01.06.04414

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di strappo	18,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	3,20 N
Volume	1,900 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04414**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SFB1 25 HT1-60 SC040	10.01.06.04382
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

