

Ventouse à soufflets (ronde)

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04414




Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	25,00

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Hauteur H	33,20 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	8,2 mm
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	25,0 mm
Diamètre Dmax(S)	26,5 mm
Filetage G1	G1/8-IG

Données de construction SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04414

1

Ventouse à soufflets (ronde)

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04414



Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force de rupture	18,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	3,20 N
Volume	1,900 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04414

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ronde)	SFB1 25 HT1-60 SC040	10.01.06.04382
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04414