




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 30,00                  |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |

SFB1 30 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 26,40 mm |
| Diamètre nominal dn      | 4,10 mm  |
| d2                       | 9,9 mm   |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 17,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 8,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 30,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 31,5 mm  |
| Filetage G1              | G1/4-AG  |

Données de construction SFB1 30 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04415

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Force de rupture               | 23,70 N               |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 4,60 N                |
| Poids propre                   | 10,1 g                |
| Volume                         | 2,900 cm <sup>3</sup> |
| Taille                         | 30,00                 |
| Nombre de soufflets            | 1,5                   |
| Famille de produits            | SFB1                  |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04415](http://www.schmalz.com/10.01.06.04415)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04415**

| Typ                          |                     | num            |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SFB1 30 SI-55 SC040 | 10.01.06.04371 |
| Schmalz-Connector            | SC 040 G1/4-AG      | 10.01.06.03414 |

