

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04416




SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	30,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	26,40 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Dati di costruzione SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04416

1

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04416



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	23,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,60 N
Volume	2,900 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04416



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04416

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	10.01.06.04377
Schmalz-Connector	10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04416

2