



SFB1 30 HT1-60 G1/4-AG


La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	30,00

Datos de diseño



Datos de diseño SFB1 30 HT1-60 G1/4-AG

Atributo	Valor
Altura H	26,40 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm
Rosca G1	G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04417

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de arranque	23,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,60 N
Volumen	2,900 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04417

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04417**

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 30 HT1-60 SC040	10.01.06.04383
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414

