


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.04420



SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC



Tasarım verileri SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A                  |
| Boyut                      | 30.00                         |

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 37.70 mm |
| Nominal çap dn     | 4.10 mm  |
| d2                 | 9.9 mm   |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 8.0 mm   |
| Çap Ds             | 30.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 31.5 mm  |
| Diş G1             | G1/4-IG  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04420](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04420)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.04420



**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A                  |
| Çekme kuvveti              | 23.70 N                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)    | 4.60 N                        |
| Cilt                       | 2.900 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                      | 30.00                         |
| Körük Sayısı               | 1.5                           |
| Ürün ailesi                | SFB1                          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04420](http://www.schmalz.com/10.01.06.04420)



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04420**

| Typ                       | Ürün numarası                       |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SFB1 30 HT1-60 SC040 10.01.06.04383 |
| Schmalz-Konnektör         | SC 040 G1/4-IG 10.01.06.02918       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04420](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04420)