

Art.-Nr.: 10.01.06.04420




SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	30,00



Données de construction SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	37,70 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm
Filetage G1	G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04420

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force de rupture	23,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,60 N
Volume	2,900 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04420

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04420**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SFB1 30 HT1-60 SC040	10.01.06.04383
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

