




SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	30,00



Dati di costruzione SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Filettatura G1	G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04420

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di strappo	23,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,60 N
Volume	2,900 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04420

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04420**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SFB1 30 HT1-60 SC040	10.01.06.04383
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

