

Ventosa a soffiutto (tonda)

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04421



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	35,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Dati di costruzione SFB1 40 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04421

Art.-Nr.: 10.01.06.04421

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	39,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	8,80 N
Peso	18,5 g
Volume	7,500 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04421

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04421**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SFB1 40 SI-55 SC050	10.01.06.04372
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347

