

Ventosa a soffietto (tonda)

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04422




### Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	40,00

SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



### Dati di costruzione

Altezza H	35,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Dati di costruzione SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04422](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04422)

1

Ventosa a soffierto (tonda)

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04422



### Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	39,90 N
Volume	7,500 cm <sup>3</sup>
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04422

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffierto (tondo)	SFB1 40 EPDM-45 SC050	10.01.06.04378
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04422](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04422)