

Ventouse à soufflets (ronde)

# SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04425




SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	40,00



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	46,90 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm
Filetage G1	G1/4-IG

Données de construction SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425)

1

Ventouse à soufflets (ronde)

# SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04425



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Force de rupture	39,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	8,80 N
Volume	7,500 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04425](http://www.schmalz.com/10.01.06.04425)



## Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04425

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ronde)	SFB1 40 EPDM-45 SC050	10.01.06.04378
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425)

2