

Ventosa de fuelle (redonda)

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04425




SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	40,00



Datos de diseño SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	46,90 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm
Rosca G1	G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425)

1

Ventosa de fuelle (redonda)

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04425



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Fuerza de arranque	39,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,80 N
Volumen	7,500 cm <sup>3</sup>
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04425](http://www.schmalz.com/10.01.06.04425)



### Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04425

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	10.01.06.04378
Schmalz-Connector	10.01.06.04348



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04425)

2