Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04426



SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	40,00

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	46,90 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm
Filettatura G1	G1/4-IG

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04426

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di strappo	39,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	8,80 N
Volume	7,500 cm^3
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.04426**

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04426

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SFB1 40 HT1-60 SC050	10.01.06.04384
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it