

Art.-Nr.: 10.01.06.04498

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	32,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/4"-F
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

**Tasarım verileri**

Yükseklik H	52,50 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	15,0 mm
Çap Ds	32,0 mm
Çap Dmax(S)	33,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Art.-Nr.: 10.01.06.04498

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35,0 mm
Çekme kuvveti	36,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	12,06 N
Ağırlık	18,00 g
Cilt	10,000 cm <sup>3</sup>
Boyut	32,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04498**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 32 NBR-ESD-55 N018	10.01.06.04460
Vantuz bağlantı nipelı	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

