

Art.-Nr.: 10.01.06.04530



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

## Dati tecnici


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG     |

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 29,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,10 mm  |
| d2                              | 20,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 13,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 31,4 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 36,7 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.04530

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 25,0 mm               |
| Forza di strappo                           | 30,60 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 20,70 N               |
| Forza laterale                             | 15,5 N                |
| Volume                                     | 7,993 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 30,00                 |
| Numero di pieghe                           | 1,5                   |
| Famiglia di prodotti                       | SPB1                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04530](http://www.schmalz.com/10.01.06.04530)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04530**

| Typ          |                               | codice articolo |
|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Filtro tondo | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00309  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04530**

| Typ                         |                     | codice articolo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiETTO (tondo) | SPB1 30 ED-65 SC040 | 10.01.06.02454  |
| Schmalz-Connector           | SC 040 G1/4-AG      | 10.01.06.03414  |

