


Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 20 SI-MD-55 SC085




Art.-Nr.: 10.01.06.04558



BCG 20 SI-MD-55 SC085

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00



Datos de diseño BCG 20 SI-MD-55 SC085

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	13,00 mm
d2	15,5 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	21,5 mm
Diámetro Dmax(S)	25,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	2,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04558

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 20 SI-MD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04558



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04558



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04558