


Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

## BCG 30 SI-MD-55 SC085




Art.-Nr.: 10.01.06.04559



BCG 30 SI-MD-55 SC085

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A                 |
| Tamaño                        | 30,00                        |



Datos de diseño BCG 30 SI-MD-55 SC085

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 16,80 mm |
| d2                     | 20,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 5,5 mm   |
| Diámetro Ds            | 29,5 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 32,5 mm  |



### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A                 |
| Peso                          | 3,5 g                        |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04559](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04559)

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas  
**BCG 30 SI-MD-55 SC085**



Art.-Nr.: 10.01.06.04559



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04559](http://www.schmalz.com/10.01.06.04559)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04559](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04559)