

Ventosa a soffietto per SCG(S)-pinza
BCG 40 SI-MD-55 SC095




Art.-Nr.: 10.01.06.04560



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00

BCG 40 SI-MD-55 SC095



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	39,4 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Dati di costruzione BCG 40 SI-MD-55 SC095



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	8,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560

Ventosa a soffiutto per SCG(S)-pinza
BCG 40 SI-MD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04560



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560