



Art.-Nr.: 10.01.06.04560



BCG 40 SI-MD-55 SC095

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00



Конструктивные данные BCG 40 SI-MD-55 SC095

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Ход пружины Z	6,5 mm
Диаметр Ds	39,4 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Вес	8,0 g



Сильфонная присоска для захвата SCG(S)

BCG 40 SI-MD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04560



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560