

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince  
**BCG 40 SI-MD-55 SC095**




Art.-Nr.: 10.01.06.04560



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00

BCG 40 SI-MD-55 SC095



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	39,4 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction BCG 40 SI-MD-55 SC095



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	8,0 g



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560)

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

## BCG 40 SI-MD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04560



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04560](http://www.schmalz.com/10.01.06.04560)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04560)