


Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 50 SI-MD-55 SC095




Art.-Nr.: 10.01.06.04561



BCG 50 SI-MD-55 SC095

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00



Datos de diseño BCG 50 SI-MD-55 SC095

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	22,00 mm
d2	33,0 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	49,4 mm
Diámetro Dmax(S)	52,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	11,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04561

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 50 SI-MD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04561



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04561



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04561