

Сильфонная присоска для захвата SCG(S)
BCG 20 NBR-ESD-55 SC085




Art.-Nr.: 10.01.06.04573



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	13,00 mm
d2	15,5 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	21,5 mm
Диаметр Dmax(S)	25,0 mm

Конструктивные данные BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Вес	2,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04573

Сильфонная присоска для захвата SCG(S)

BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04573



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04573



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04573