


Art.-Nr.: 10.01.06.04573



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	13,00 mm
d2	15,5 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	21,5 mm
Diamètre Dmax(S)	25,0 mm

Données de construction BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	2,0 g



Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

## BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04573



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04573](http://www.schmalz.com/10.01.06.04573)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04573](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04573)