


Art.-Nr.: 10.01.06.04574



BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	16,80 mm
d2	20,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,5 mm
Diámetro Ds	29,5 mm
Diámetro Dmax(S)	32,5 mm

Datos de diseño BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	3,5 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04574



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574