

Сильфонная присоска для захвата SCG(S)
BCG 30 NBR-ESD-55 SC085




Art.-Nr.: 10.01.06.04574



BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00



Конструктивные данные BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	16,80 mm
d2	20,0 mm
Ход пружины Z	5,5 mm
Диаметр Ds	29,5 mm
Диаметр Dmax(S)	32,5 mm



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Вес	3,5 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574

Сильфонная присоска для захвата SCG(S)

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04574



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574