


Art.-Nr.: 10.01.06.04574



BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	16,80 mm
d2	20,0 mm
Allongement du ressort Z	5,5 mm
Diamètre Ds	29,5 mm
Diamètre Dmax(S)	32,5 mm

Données de construction BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	3,5 g



Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04574



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574