




BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	16,80 mm
d2	20,0 mm
Freccia elastica Z	5,5 mm
Diametro Ds	29,5 mm
Diametro Dmax(S)	32,5 mm

Dati di costruzione BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	3,5 g

Ventosa a soffiETTO per SCG(S)-pinza

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04574



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574